

Complementos

Sistema de sujeción opcional Manhattan

Barra recortable de 200 cm. Posibilita la instalación de la mampara sin necesidad de apoyarse en la pared longitudinal. Pudiendo ser instalada cuando exista una ventana o una columna de ducha que impida su instalación con el brazo estándar incluido.



Para 1 puerta

REF.
Cromo
P-21
P-20

Negro
P-21N
P-20N



Para 2 puertas

REF.
Cromo
P-21
2 x P-20

Negro
P-21N
2 x P-20N

Sistema de sujeción opcional para fijos

Soporte sujeción "L" para fijos de color cromo

Para cristal de 6 mm.


Izquierda	REF. I-14
derecha	I-12

Para cristal de 8 mm.

Izquierda	REF. I-15
derecha	I-16



Perfil receptor para Manhattan, Elipsis y Columbia



Manhattan
Altura 1,98 m
autoadhesivo aluminio

REF.
Cromo
P-13

Negro
P-13N

Elipsis
Altura 1,93 m
autoadhesivo/acero


REF.
P-6

Columbia
Altura 1,93 m
autoadhesivo/aluminio


REF.
P-5

Aplicación:

El Perfil Receptor de puerta se utiliza en las series Columbia, Elipsis y Manhattan para conseguir un cierre perfecto en los casos que la pared tenga mucho desnivel.



Perfil de apoyo para mamparas



4x4 cm. Altura 2 m


REF.
P-7

4x2 cm. Altura 2 m


REF.
P-14

Aplicación:

Se utiliza para soportar la mampara en caso de que no exista superficie de apoyo.



Perfil supercompensación



Sydney, Sintra y Columbia

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Cromado, incluida tapa superior.

REF.
P-1



Bristol

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Cromado, incluida tapa superior.

REF.
P-3



Clio

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Aluminio, incluida tapa superior.

REF.
P-4




Mercury II

Compensa un mínimo de 2 hasta un máximo de 5 cm. Color Aluminio, incluida tapa superior.


REF.
P-12

Aplicación:

Cuando el perfil de compensación incluido en la mampara no es suficiente, se reemplaza por el perfil de Supercompensación para abarcar mayor recorrido




Se quita el perfil de compensación incluido en la mampara.



Se reemplaza por el perfil de supercompensación para mayor alcance.

Perfil H para Manhattan











Perfil H
Para unir fijos


REF.
Cromo
P-2
Negro
P-2N

Repuestos


Rodamientos

	Manhattan 2 inferiores	REF. 799218
	Manhattan Negro 2 inferiores	799218N
	Elipsis 2 superiores	799216
	Sydney 2 superiores	799220
	Sintra 2 superiores + 2 inferiores	799219
	Clio 2 superiores + 2 inferiores	799214
	Columbia 2 superiores	799215
	Bristol 2 superiores	799217
	Mercury	799211


Brazo recortable para Manhattan



Unión brazo "T" para Manhattan




Brazo extensible para Free e In-Out



Brazo articulado para Biombo





Brazo extensible para Verona




Perfil vierteaguas

para Manhattan, Columbia, Elipsis, Sydney



Perfil inferior fijo para Manhattan y Sydney





Juego imán frontal




Juego imán adhesivo para Manhattan



Bisagra y guías para Munich




Juego imán 90°



Juego imán para Munich




Juego de gomas puerta Bristol



REF.
G-3


Goma fijo 6 mm

para Columbia, Elipsis, Sydney y Sintra




Cristal de 6 mm	REF. G-11
Cristal de 8 mm	G-12

Goma entre puertas Munich




REF.
G5

Goma inferior puerta Munich




REF.
G-4

Goma cierre burbuja puerta Manhattan



REF.
G7

Juego gomas puerta fijo




REF. PVR
G-2

Goma inferior biombo 5 mm




REF.
G-1

Goma inferior puerta para Columbia, Elipsis, Sydney



Cristal de 6 mm	REF. G-9
Cristal de 8 mm	G-10

Goma perfil vertical Munich




REF.
G6



Fast Clean


sin Fast Clean



con Fast Clean

El vidrio con Fast Clean es tratado en su cara interior para evitar que la cal u otras grasas se adhieran en esa cara, facilitando la limpieza y mantenimiento de la mampara. La limpieza del lado del vidrio tratado se debe hacer con agua limpia y secarlo después con un paño suave. (Importante secar el vidrio). Este tratamiento esta garantizado en al menos 5000 ciclos si se siguen las instrucciones.

Vídeos instalación



Vea nuestros videos de instalación en www.becrisa.com